



WHITEN

Ultradent™ LC Block-Out Resin

رزین نوری، ال سی بلاک اوت



● ویسکوزیته کم

● رنگ آبی

● رزین پرکاربرد

● Certified gluten free

● بسته بندی ۱ سرنگ ۱/۲ میل

◀ موارد مصرف:

رزین لایت کیور LC Block-Out Resin اولترادنت، فضای مورد نیاز در ساخت تری های بلیچینگ را فراهم می کند. برای ترمیم شکستگی های کوچک یا حفره و سوراخ در مدل و کست لابراتواری استفاده می شود. این رزین به همراه minitip روی آن، به طور سریع و موثر قابل استفاده است. این ماده همچنین در ساخت تری های پریو کاربرد دارد.




Create Reservoir Spaces



Block Out Undercuts

نحوه استفاده



GNO GOLNAR®
NIKAN DANDAN

golnarnikandandan



www.golnarnikandandan.com



021-71333340